


Reelex

## バリアリール mini ポータブル

BRMS-5027A BRMS-5027B BRMS-5027C  
BRMS-5027D BRMS-5027E BRMS-5027G  
BRMS-5027H BRMS-5027J  
BRMB-5016A BRMB-5016B

### 取扱説明書



#### 目次

1. 安全上の注意
2. 製品構成
3. 製品の特徴
4. 使用方法
5. お手入れ方法
6. 保管方法
7. 別売り品
8. 製品仕様

このたびは、**Reelex**バリアリール mini ポータブルをお求めいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

警告・注意に従わない場合、誤ったご使用をされた場合の事故、故障、損害等につきましては、弊社では一切その責任及び補償を負いません。いたずらや盗難による損害は補償致しません。

## 1. 安全上の注意

この取扱説明書に示されている **▲警告**・**⚠注意** マークは、取り付け・取り扱いに関する安全上の注意事項ですので必ず厳守してください。

表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**▲警告**: 指示を守らないと死亡または重傷、または重度の損害を負う可能性がある危険性を示します。

**⚠注意**: 指示を守らないと軽傷、中程度の損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある危険性を示します。


### ▲ 警告

- ・直射日光や高温になる場所（ヒーターの吹き出し口、夏季の車内等）での使用、放置及び火気に近づけないでください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・分解、改造、加工はおやめください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・落下させたり、強い衝撃を加えたりしないでください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・マグネットは強力ですのでペースメーカー、電子機器、時計、ICカード等には近づけないでください。また、持ち運びには注意してください。
- ・ご使用の際には子供の手の届かないところでご使用ください。体に巻きつき怪我をする恐れがあります。
- ・用途以外の目的では使用しないでください。用途を間違えますと危険です。
- ・雨風が強いときは使用しないでください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・取り付け、取り外しの際は指を挟まないでください。怪我をする恐れがあります。
- ・シートをねじって使用しないでください。シートの破損、事故、不具合の原因となります。

### ⚠ 注意

- ・使用温度以外の場所では使用しないでください。故障、破損、不具合の原因となります。
- ・油及び有機溶剤の近くで使用しないでください。故障、破損、不具合の原因となります。
- ・マグネットを使用した取り付けは長期取り付けたままにしておくと、気象条件等により、塗装面の固着や色褪せ跡が残り、塗装を痛める恐れがあります。

## 2. 製品構成



No.	品名	No.	品名	No.	品名
①	ケース	④	ホルダー	⑦	ストッパーピン
②	ドラム	⑤	ストッパー	⑧	ストラップホルダー
③	シート/ベルト	⑥	マグネット	⑨	スベリ止めゴム

## 3. 製品の特徴



(参考: BRMS-5027B)

- 1) 本製品は危険区域や立入禁止区域の通路等を仕切って明示する製品です。それ以外の用途としては使用しないでください。
- 2) シートは任意の位置で使用でき、次の最大長さまで使用可能です。  
シートタイプ: 2.7m ベルトタイプ: 1.6m
- 3) 本製品はマグネットまたは別売りのアタッチメントにより簡単に設置ができます。
- 4) 本製品は人の進入を物理的に止めるものではありません。

## 4. 使用方法



### <引き出し>

- ① 製品を設置する。(4-1 参照)
- ② ホルダーの中央部を持ってゆっくりと引き出す。
- ③ ホルダーを相手側へ取り付け。(4-2 参照)
- ④ 必要に応じてストッパーでシートのロックが可能。

### <巻き取り>

- ① ストッパーのロックを解除する。
- ② ホルダーを取り外し、ホルダーの中央部を持ってゆっくりと巻き取る。  
(4-4 参照)
- ③ ホルダーを本体のホルダー収納部に納める。

### ⚠ 警告


- ・危険ですので、手を離したり、一気に巻き取ったりしないでください。
- ・不特定の人が通る場所では、ストッパーをロックしてご使用ください。

### ⚠ 注意

- ・本体が確実に固定されたことを確認してからご使用ください。
- ・シートを引き出して、それ以上引けない位置より更に引っ張らないでください。故障の原因になります。
- ・汚れを落としてから、本体を平面にマグネットを使用し固定してください。マグネットですので、ガラス面、樹脂面、アルミ面(非鉄金属)には取り付けできません。
- ・雨でシート(ベルト)がぬれた場合、巻き取りが弱くなる場合がありますが、ご使用上は問題ありません。
- ・シートの巻き始めは巻き取り跡が付きますが、ご使用上は問題ありません。


#### 4-1. 本体の固定方法

マグネットと相手取り付け面を合わせて固定する。



#### 4-2. ホルダー設置方法

マグネットと相手取り付け面を合わせて固定する。




#### ⚠ 注意

- ずれないように設置してください。
- 凹凸面及び曲面には取り付けないでください。落下し怪我をする恐れがあります。

アタッチメントによる取り付け方法は、コーンアタッチメントに付属している取扱説明書の「3-2. マグネットプレートを使用した取付」をお読みください。


#### 4-3. 本体の取り外し方法

本体側面をしっかりと持ち、本体下側を矢印の向きに引き上げるように取り外す。



#### 4-4. ホルダーの取り外し方法

親指でホルダー中央部を押さえ、横から指を掛けて取り外す。




#### ⚠ 警告

- ホルダーを取り外す際は、シートを引っ張らないでください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- 滑らせると相手取り付け面を傷つける恐れがあります。
- 指を挟むと怪我をします。

#### 4-5. 本製品を複数連結する方法

1 個目のホルダーを、次の本体のホルダー収納部（下図 A）に差し込んでください。



#### ⚠ 注意

本体の自重でシートが張れないため、すべての本体を固定して使用してください。

## 5. お手入れ方法

製品が汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

1. 真水でぬらし固くしぼったタオルでやさしく拭き取ってください。
2. 残った水分を乾いた布でやさしく拭き取ってください。

#### ⚠ 注意

タワシ、みがき粉、油脂類及び有機溶剤の使用は避けてください。故障、破損、不具合の原因となります。

## 6. 保管方法

- ・シート又はベルトを巻き取り、ホルダーを収納した状態で保管してください。
- ・子供の手の届くところには保管しないでください。
- ・水のかかる場所、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、ホコリの多い場所では保管しないでください。

## 7. 別売り品

別売り品の取り扱いにつきましては、別売り品付属の取扱説明書をご参照ください。

### ■交換シート

	品番	名称	シート表示	定価(税抜)
1	3M3 - A0021	交換用シート A	黄/黒	¥ 3,000
2	3M3 - A0022	交換用シート B	黄/黒+危険立入禁止	
3	3M3 - A0023	交換用シート C	黄/黒+作業中立入禁止	
4	3M3 - A0024	交換用シート D	黄/黒+関係者以外立入禁止	
5	3M3 - A0025	交換用シート E	赤/白	
6	3M3 - A0026	交換用シート G	緑/白	
7	3M3 - A0027	交換用シート H	パステル(ピンク・白・水色)	
8	3M3 - A0028	交換用シート J	黄/赤矢印	

### ■交換ベルト

	品番	名称	ベルト色	定価(税抜)
1	3M3 - A0029	交換用ベルト A	赤	¥ 3,000
2	3M3 - A0030	交換用ベルト B	青	

### ■アタッチメント

	品番	型式	名称	定価(税抜)
1	199 - A0015	BRS-AT1	コーンアタッチメント 1個 (マグネット用プレート付)	¥ 880

### ■オプションプレート

	品番	型式	名称	定価(税抜)
1	2C6 - A0018 - 3	BRS-AT3	オプションプレート 1枚 ナベ小ねじ×4	¥ 600

## 8. 製品仕様

### ■シートタイプ

型 式	BRMS - 5027A	BRMS - 5027B	BRMS - 5027C	BRMS - 5027D
名 称	バリアリール mini ポータブル			
品 番	139 - A0033	139 - A0034	139 - A0035	139 - A0036
長 さ	2.7m			
シートデザイン	黄/黒	黄/黒+文字 (危険立入禁止)	黄/黒+文字 (作業中立入禁止)	黄/黒+文字 (関係者以外立入禁止)
質 量	約 150g			
使用場所	屋内・屋外			
使用温度範囲	-10℃～50℃			
保存温度範囲	-10℃～50℃			
用 途	危険区域や立入禁止区域を仕切って明示する製品です。			
材質	本体	ABS、POM、ネオジム磁石、ステンレス、鉄		
	シート ASSY	塩化ビニル、POM、ステンレス、ネオジム磁石		

型 式	BRMS - 5027E	BRMS - 5027G	BRMS - 5027H	BRMS - 5027J
名 称	バリアリール mini ポータブル			
品 番	139 - A0037	139 - A0038	139 - A0039	139 - A0040
長 さ	2.7m			
シートデザイン	赤/白	緑/白	パステル (ピンク・白・水色)	黄/赤矢印
質 量	約 150g			
使用場所	屋内・屋外			
使用温度範囲	-10℃～50℃			
保存温度範囲	-10℃～50℃			
用 途	危険区域や立入禁止区域を仕切って明示する製品です。			
材質	本体	ABS、POM、ネオジム磁石、ステンレス、鉄		
	シート ASSY	塩化ビニル、POM、ステンレス、ネオジム磁石		

■ベルトタイプ

型 式	BRMB - 5016A	BRMB - 5016B
名 称	バリアーブル mini ポータブル	
品 番	139 - A0041	139 - A0042
長 さ	1.6m	
ベルト色	赤	青
質 量	約 170g	
使用場所	屋内・屋外	
使用温度範囲	-10℃～50℃	
保存温度範囲	-10℃～50℃	
用 途	危険区域や立入禁止区域を仕切って明示する製品です。	
材質	本体	ABS、POM、ネオジム磁石、ステンレス、鉄
	ベルト ASSY	ナイロン、POM、ステンレス、ネオジム磁石

## Reelex 中発販売株式会社

URL <http://www.chuhan.co.jp/>

**本社（第一営業部 営業企画室）**

〒457-0066

名古屋市南区鳴尾2丁目114番地

TEL：052-614-3664 FAX：052-614-3366

E-mail：reel-sales@chuhan.co.jp

**関東営業所**

〒338-0002

さいたま市中央区下落合7-4-3

RHKビル201

TEL：048-711-1927 FAX：048-711-1936

E-mail：kantou@chuhan.co.jp

**中部営業所**

〒457-0066

名古屋市南区鳴尾2丁目114番地

TEL：052-614-3652 FAX：052-614-3366

E-mail：chubu@chuhan.co.jp

**関西営業所**

〒564-0044

大阪府吹田市南金田1丁目11-8

TEL：06-6385-2228 FAX：06-6338-0521

E-mail：kansai@chuhan.co.jp

本取扱説明書は2014年5月現在のものです。

本製品のデザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。